

Kann mit Hitze umgehen.

Bleibt cool: hohe Temperaturen bringen unser flammwidriges Installationskabel NHXMH nicht zum Schwitzen.





Bleibt cool: hohe Temperaturen bringen unser flammwidriges Installationskabel NHXMH nicht zum Schwitzen.

Gibt es etwas Schöneres, als ins Bett zu gehen und zu wissen, dass man eine gute Arbeit geleistet hat? Wie zum Beispiel die Installation von Kabeln mit geringer Brandgefahr in der Wohnung eines Kunden? Unser flammwidriges und halogenfreies Installationskabel NHXMH ist nach CPR-Klasse B2ca-s1a,d1,a1 und Dca zugelassen. Ein heißes Rezept, um die Dinge kühl zu halten.

Verfügbar in den Brandschutzklassen:
B2ca-s1a,d1,a1 und Dca



Geringe Brandgefahr

CPR-Klasse B2ca-s1a,d1,a1 – begrenzte Flammenausbreitung und Wärmeabgabe.



Frei von Papier

Ohne Papier ist das Kabel noch schwerer entflammbar.



Halogenfrei

NHXMH emittiert weniger giftigen Rauch und ätzende Säuren im Vergleich zu PVC-Kabeln.



Blanker Kupferleiter

XLPE Isolierung

LS0H Mantelmaterial



Feuchtigkeits- beständig

Kann problemlos in, auf und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen verlegt werden.



Strapazierfähig

Kann in Beton verlegt werden, solange der Beton nicht verdichtet oder gerüttelt wird.



Made in Germany


Erstklassige Qualität und kurze Vorlaufzeiten.

Klicken oder scannen Sie den QR-Code
für mehr Produktinformationen →



PRYSMIAN

Prysmian Kabel und Systeme GmbH
Tel: +49 (0) 30 3675 40
kontakt@prysmiangroup.com



prysmiangroup.de

© All rights reserved by Prysmian 2024-01 | Version 2.

Änderungen vorbehalten. Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst, daher sind alle Abbildungen, technische Daten, Abmessungen und Gewichtsangaben unverbindlich. Alle Angaben wurden gemacht entsprechend der Produkte, wie sie von der Prysmian geliefert werden: Jegliche Veränderung oder Modifizierung kann zu einem abweichenden Ergebnis führen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben dürfen ohne das schriftliche Einverständnis der Prysmian nicht kopiert, abgedruckt oder in irgendeiner Form reproduziert werden – weder komplett noch teilweise. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Die Prysmian behält sich das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Diese Angaben sind vertraglich nicht gültig, sofern sie nicht ausdrücklich von der Prysmian genehmigt wurden.

Follow us

