

# Geschmeidig. Schnell. Präzise.

NYM – Unser smartes Installationskabel



HIGH QUALITY  
MADE IN GERMANY

 prysmian

The planet's pathways



# So leicht abziehbar. So schwer zu übertreffen.

Wer es einmal erlebt hat, erkennt den Unterschied sofort.

Unser **NYM-Installationskabel** setzt Maßstäbe in Sachen **Abisolierbarkeit**. Der Mantel gleitet leicht, sauber und kontrolliert – ohne Reißen, ohne Nacharbeiten, ohne Zeitverlust.

Ob auf der Baustelle, im Großprojekt oder im Baumarktregal: NYM steht für smartes **Handling**, konstante **Qualität** und echten Vorsprung in der **Verarbeitung**. Das ist Kabeltechnologie auf den Punkt gebracht – „**Made in Germany**“.

Mit NYM zeigt sich Qualität, die hält, was sie verspricht – Meter für Meter.



## Perfekte Abisolierbarkeit

Der Mantel löst sich schnell, sauber und ohne Kraftaufwand – selbst bei niedrigen Temperaturen.



## Made in Germany

Entwicklung, Fertigung und Qualitätskontrolle an einem Ort – für konstante Spitzenqualität.



## Zeit- und Kosteneffizienz

Schnellere Installation bedeutet geringere Montagezeiten und weniger Materialverbrauch.

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS

### Leiter

Blankes Kupfer gemäß DIN EN 60228 – für optimale Leitfähigkeit und Langlebigkeit.

### Mantel

Bleifrei, lichtgrau, AFUMEX SPECIAL – robust, flexibel und umweltfreundlich.

### Spannung & Temperatur

300/500 V, bis 70 °C im Betrieb – zuverlässig unter allen Bedingungen.

### Brandschutz

Flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2 – für maximale Sicherheit im Gebäude.



### Wussten Sie schon...?

Eine schlechte Abisolierbarkeit verzögert die Installation spürbar und führt zu zusätzlichem Materialverbrauch. Mit NYM vermeiden Sie beides – und gewinnen Zeit, Effizienz und Qualität.



### Flexibel und robust

Leicht zu verlegen, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Druck und Temperatur.



### Nachhaltig und bleifrei

NYM-Kabel werden mit grüner Energie und recyceltem Kupfer hergestellt – das senkt ihren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck deutlich.



### VDE- und CPR-konform (Eca)

Erfüllt höchste Sicherheits- und Brandschutzanforderungen – zuverlässig und normgerecht.

Weitere  
Produktinfos →  
finden Sie hier






The planet's pathways

## PRYSMIAN

Prysmian Kabel und Systeme GmbH  
Tel: +49 (0) 30 3675 40  
kontakt@prysmian.com

© All rights reserved by Prysmian 2025-11 | Version 1.

Technical data, dimensions and weights are subject to change.  
All sizes and values without tolerances are reference values.  
Specifications are for product as supplied by Prysmian: any  
modification or alteration afterwards of product may give  
different result. The information contained within this document  
must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either  
wholly or in part, without the written consent of Prysmian.  
The information is believed to be correct at the time of issue.  
Prysmian reserves the right to amend this specification  
without prior notice. This specification is not contractually valid  
unless specifically authorised by Prysmian.



[www.prysmian.de](http://www.prysmian.de)

Follow us

