

**UNVERGLEICHLICHE LEISTUNG,  
UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT.**

## SPREADERFLEX XTRM: Die ultimative Kabellösung für mobile Hafenkranne.

SPREADERFLEX XTRM ist unsere Hochleistungs-Spreaderleitung, die speziell für die besonderen Anforderungen mobiler Hafenkranne entwickelt wurde. Damit ist sie die ideale Wahl für Anwendungen, die sowohl Leistung als auch Langlebigkeit erfordern.



**Unsere Antwort  
auf anspruchsvolle  
Anforderungen  
für den vertikalen  
Trommelbetrieb.**



### HAUPTMERKMALE

- Querschnitt: 37x2.5+CAN  
BUS 1x(2x0,24mm<sup>2</sup>)
- Spannungs-kategorie: 0,6/1kV
- Zugfestigkeit: >4.5kN
- Bruchfestigkeit: >20kN
- Max. Geschw.: 160m/min
- Max. Hubhöhe: 90m (bei einer Gesamtkabellänge von 130m)
- Gewicht: 1,5kg/m
- Durchmesser: 28,7 +/-1,0mm

**Weitere Ausführungs-  
varianten auf Anfrage.**

**Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:**

#### **Jana Blechschmidt**

Head of Global Cranes

**M** +49(0) 163 3675 223

[jana.blechschmidt@prysmian.com](mailto:jana.blechschmidt@prysmian.com)

#### **Ghina Ayudiya Putri**

Key Account OEM Specialties

**M** +49 173 4688177

[ghinaayudiya.putri@prysmian.com](mailto:ghinaayudiya.putri@prysmian.com)